



## Universali spaustuvo lūpa fiksuota, Tipui: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361380 125
GTIN	4250364401999
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Šlifuotomis spyruoklinėmis plokštelėmis ruošinys spaudžiamas žemyn. Įspraudimo greito keitimo sistema tvirtinti įspraudžiamoms juostoms. Labai tikslus užveržimas lygiagrečiam arba tikslaus kampo apdirbimui.

Spaudžiančios plokštelės beveik nepalieka matomų įspaudimo žymių.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su spyruoklinėmis plokštelėmis.

Žiaunų plotis b: 124,4 mm

c: 24 mm

c<sub>1</sub>: 34 mm

Žiaunų aukštis h: 39,5 mm

Aukštis h<sub>1</sub>: 20 mm

Žiaunų ilgis l: 92 mm

### Techninis aprašymas

c	24 mm
tipui	125
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan

atitinka spalvinį žymėjimą	LC-Garant
atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
atitinka spalvinį žymėjimą	LC
atitinka spalvinį žymėjimą	TC
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Ilgis $l_1$	43 mm
$c_1$	34 mm
Žiaunų ilgis $l$	92 mm
Žiaunų plotis $b$	124,4 mm
Aukštis $h_1$	20 mm
Ilgis $l_2$	8,8 mm
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos