

**HOLEX****Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 62-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Produktų klasė	42B

**Aprašymas****Modelis:**

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo Ø 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM). Korpusas lakuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo gylis su ilgintuvu	267 mm
Standartinis matavimo gylis	117 mm
Matmuo a	1 mm
Kalibrinio žiedo Ø	62 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	62 - 75 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 50-100	428993 50-100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 70 mm	484030 70