

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 12-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno \varnothing	23 mm
Bendras ilgis	127 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 16 mm
Matmuo a	2,6 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

PaslaugosKalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis
Maksimalios matavimo ribos 20 mm

022500 20

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

PriedaiKalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 15 mm

484030 15

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 2/150

429010 2/150

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 14 mm

484030 14

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 16 mm

484030 16

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 13 mm

484030 13

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 12 mm

484030 12