



Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361420 125
GTIN	4250364401111
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotos žiaunos.

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Sriegis M10 HD lūpų tvirtinimui, kai dydis 125 ir 160.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitojo keitimo sistema.

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.

Techninis aprašymas

Ilgis l ₁	43 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm

Aukštis h_1	20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
tipui	125
Žiaunų plotis b	124,4 mm
Žiaunų ilgis l	92 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai