



Plokštės išmagnetinimo įtaisas, Polinės plokštės ilgis: 280mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380861 280
GTIN	2050001717658
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos rūšis IP 20, maksimali galia 920 VA.
- Įjungimo trukmė 100 %.

Paskirtis:

Išmagnetinimo prietaisus galima naudoti matavimo laboratorijose, dirbtuvėse ir gamybos cechuose. Jie atlieka išmagnetinimo funkciją, pvz.: išmagnetinant žiedus, matricas ir kitas detales.

Techninis aprašymas

Aukštis	87 mm
Įsiskverbimo gylis	50 mm
Plotis	266 mm
Polinės plokštės ilgis	280 mm
Svoris	18 kg
Polinės plokštės plotis	220 mm
Naudojama galia	920 W
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC)	++
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apsaugos klasė	IP 20
Įjungimo trukmė	100 %

Produkto rūšis

Išmagnetinimo prietaisai