

**WITTE****Vakuuminė plokštė su tinkleliu, Tipas: R3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	385030 R3
GTIN	2050001717498
Produktų klasė	38L

**Aprašymas****Modelis:**

iš itin atsparaus aliuminio. Modulinio būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais. **Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.**

**Paskirtis:**

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

**Tiekimo sudėtis:**

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.

10 m sandarinimo siūlas (Ø 4 mm).

**Pastaba:**

Vakuuminės prispaudimo plokštės galima modulinio būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	600 mm
Svoris	20 kg
Tinklelis	12,5 mm
Plotis	400 mm
Aukštis	32,5 mm
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė

