

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 150-175mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matmuo a	19,6 mm
Bendras ilgis	249 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Standartinis matavimo gylis	147 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	297 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 175 mm
Leistina paklaida	0,01 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 160 mm	484030 160
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 175 mm	484030 175