



## Plokštės išmagnetinimo įtaisas, Polinės plokštės ilgis: 400mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380861 400
GTIN	2050001717665
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos rūšis IP 20, maksimali galia 920 VA.
- Įjungimo trukmė 100 %.

#### Paskirtis:

Išmagnetinimo prietaisus galima naudoti matavimo laboratorijose, dirbtuvėse ir gamybos cechuose. Jie atlieka išmagnetinimo funkciją, pvz.: išmagnetinant žiedus, matricas ir kitas detales.

### Techninis aprašymas

Svoris	24 kg
Įsiskverbimo gylis	50 mm
Aukštis	87 mm
Polinės plokštės ilgis	400 mm
Plotis	306 mm
Polinės plokštės plotis	260 mm
Naudojama galia	920 W
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC)	++
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apsaugos klasė	IP 20
Įjungimo trukmė	100 %

Produkto rūšis

Išmagnetinimo prietaisai