



Vakuuminis siurblys, Tipas: VP1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385010 VP1
GTIN	2050001717443
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminiai siurbLIAI (**tik sausam apdirbimui**).

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 172 mm

Plotis: 147 mm

Aukštis: 143 mm

Siurbimo našumas: 5 m³/h

Variklio įtampa: 230 V

Variklio galia: 0,25 kW

Techninis aprašymas

Aukštis	143 mm
Plotis	147 mm
Variklio galia	0,25 kW

Siurbimo našumas	5 m ³ /h
Ilgis	172 mm
Variklio įtampa	230 V
Svoris	8 kg
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius