



Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361420 200
GTIN	4250364401135
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotos žiaunos.

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Sriegis M10 HD lūpų tvirtinimui, kai dydis 125 ir 160.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitojo keitimo sistema.

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	200,4 mm
Aukštis h ₁	25 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
tipui	200
Ilgis l_1	54 mm
Žiaunų ilgis l	104 mm
Žiaunų aukštis h	60 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai