

WITTE**VAC-MAT vakuuminė plokštė, Tipas: V2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	385032 V2
GTIN	2050001717542
Produktų klasė	38L

Aprašymas**Modelis:**

iš itin atsparaus aliuminio. Modulinio būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais. **Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.**

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.
10 VAC-MAT kilimėliai.

Pastaba:

Vakuuminės prispaudimo plokštės galima modulinio būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Techninis aprašymas

Svoris	10 kg
Ilgis	400 mm
Aukštis	30 mm
Plotis	300 mm
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė

