



Rankinis išmagnetinimo įtaisas, Tipas: HD1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Lengvas korpusas paprastam valdymui ir 3 m kabelis su kištuku.
- Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos laipsnis IP42, maksimali galia 220 VA. Automatinis išjungimas pasiekus 50 °C temperatūrą. Įjungimo trukmė 30%.

Paskirtis:

Didelių ruošinių paviršių išmagnetinimui. Mobilus naudojimas.

Techninis aprašymas

Įsiskverbimo gylis	30 mm
Aktyvios zonos dydis	105×75 mm
Svoris	1,9 kg
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC)	+
Tinklo įtampa	220 V
Tinklo įtampa	240 V

Tinklo dažnis	50 Hz
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Išmagnetinimo prietaisas