

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 30-40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	248 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matmuo a	3,4 mm
Standartinis matavimo gylis	98 mm
Bendras ilgis	140 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 40 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32