



## Rankinis išmagnetinimo įtaisas, Tipas: HD2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Lengvas korpusas paprastam valdymui ir 3 m kabelis su kištuku.
- Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos laipsnis IP42, maksimali galia 220 VA. Automatinis išjungimas pasiekus 50 °C temperatūrą. Įjungimo trukmė 30%.

#### Paskirtis:

Didelių ruošinių paviršių išmagnetinimui. Mobilus naudojimas.

### Techninis aprašymas

Įsiskverbimo gylis	40 mm
Aktyvios zonos dydis	150×95 mm
Svoris	2,2 kg
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC)	+
Tinklo dažnis	50 Hz
Tinklo įtampa	220 V

Tinklo įtampa	240 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Išmagnetinimo prietaisas