



Vakuuminis siurblys, Tipas: VP3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminiai siurbLIAI (tik sausam apdirbimui).

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 306 mm

Plotis: 226 mm

Aukštis: 182 mm

Siurbimo našumas: 16 m³/h

Variklio įtampa: 230 V

Variklio galia: 0,55 kW

Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
Variklio įtampa	230 V
Ilgis	306 mm

Siurbimo našumas	16 m ³ /h
Variklio galia	0,55 kW
Plotis	226 mm
Aukštis	182 mm
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius