



## Aukšta užspaudimo lūpa paslanki, Tipui: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361600 125
GTIN	4250364400879
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

**Modelis:**

Paslankios žiaunos.

**Paskirtis:**

- Turimų arba pačių pasigamintų lūpų tvirtinimui.
- HD lūpų Nr. 362390 - 362600 tvirtinimui.

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

NC8, Garant-NC, titanas.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

### Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	80 mm
Ilgis l <sub>1</sub>	32 mm
Žiaunų aukštis h	58 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
tipui	125
Žiaunų plotis b	126 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai