




## Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 90



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361440 90
GTIN	4250364400961
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

**Modelis:**

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Dyd. 90, 125 su Click greitojo keitimo sistema.

**Paskirtis:**

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 ir Allmatic NC (ligšiolinis modelis Nr. 360000, iki 1998 metų).

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

### Techninis aprašymas

Ilgis $l_1$	25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Žiaunų aukštis $h$	34 mm
Aukštis $h_1$	16 mm
tipui	90

Žiaunų plotis b	89,5 mm
Žiaunų ilgis l	64 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai