

**Mitutoyo****Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 40-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno Ø	23 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Matmuo a	3,4 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	248 mm
Standartinis matavimo gylis	98 mm
Bendras ilgis	140 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42