



Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361440 125
GTIN	4250364400978
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Dyd. 90, 125 su Click greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 ir Allmatic NC (ligšiolinis modelis Nr. 360000, iki 1998 metų).

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais.

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Žiaunų plotis b	124,4 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
tipui	125

Žiaunų ilgis l	87 mm
Ilgis l ₁	42 mm
Aukštis h ₁	20 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai