


**Polinių plokštelių blokas (atskiras, nemagnetinis), Tipas: 8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 380820 8 |
| GTIN | 4045197311030 |
| Produktų klasė | 33S |

Aprašymas**Modelis:**

- Pagaminti iš plieno ir žalvario.
- Išilgai ir skersai išdėstyti poliai. Lygūs arba prizminiai.
- Plokštelės iš 1 mm žalvario / 3 mm plieno, be tvirtinimo strypų.
- Patys blokai nemagnetiniai.
- Aukščio tolerancija $\pm 0,5$ mm.

Paskirtis:

- Tinka naudoti tik kartu su magnetinėmis plokštėmis netaisyklingos formos ruošinių apdirbimui.
- Blokus galima papildomai apdirbti ir profiliuoti.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|-----------|
| Svoris | 1 kg |
| Polių kryptis | išilgai |
| Ilgis | 100 mm |
| Plotis | 50 mm |
| Aukštis | 40 mm |
| Modelis | prizminis |

Produkto rūšis

Plokštelinis blokas