




Neodimio magnetų užspaudimo blokas, Ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380870 200
GTIN	4045197311320
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Itin stiprią sukibimo jėgą užtikrina speciali technologija.
- Tvirtas plieninis korpusas su ON-OFF mygtuku priekyje.
- Plokštės iš 2 mm žalvario / 4 mm plieno.
- Neodimiomagnetų sistema.

Paskirtis:

- Sunkiai apdirbamiems ruošiniams iš ferito, kietlydiniais su kobalto dalimi.
- Naudojami šlifavimo ir elektroerozinėse staklėse.

Pastaba:

Pritaikomas visoms rinkoje esančioms nulinio taško fiksavimo sistemoms GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, ir t. t.), užsakomas papildomai. **Prašome užsakant pateikti atitinkamus duomenis.**

Techninis aprašymas

Svoris	4,2 kg
Aukštis	51 mm
Magnetinio lauko aukštis	4 mm
Plotis	70 mm
Ilgis	200 mm

Nominalioji sukibimo jėga	180 N/cm ²
Aukščio tolerancija	+0,5 / -2 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė