



## Pakopinė lūpa paslanki, Tipui: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361400 125
GTIN	4250364401036
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

**Modelis:**

Paslankios žiaunos

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

**Paskirtis:**

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitijo keitimo sistema.

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.

### Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	70 mm
Žiaunų plotis b	124,4 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	20 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
tipui	125
Ilgis l <sub>1</sub>	40 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai