



Vakuuminis agregatas, Tipas: VA4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminis agregatas su vakuumo kaupikliu ir integruotu skysčių atskyrikliau.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ø: 990 mm

Aukštis: 1130 mm

Siurbimo našumas: 63 m³/h

Variklio įtampa: 400 V

Variklio galia: 1,5 kW

Svoris: 95 kg

Techninis aprašymas

Ø	990 mm
Svoris	95 kg
Variklio įtampa	400 V

Variklio galia	1,5 kW
Siurbimo našumas	63 m ³ /h
Aukštis	1130 mm
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius