

WITTE**Vakuuminė plokštė su tinkleliu, Tipas: R1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	385030 R1
GTIN	2050001717504
Produktų klasė	38L

Aprašymas**Modelis:**

iš itin atsparaus aliuminio. Modulinio būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais. **Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.**

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.

10 m sandarinimo siūlas (Ø 4 mm).

Pastaba:

Vakuuminės prispaudimo plokštės galima modulinio būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Tinklelis	12,5 mm
Aukštis	32,5 mm
Ilgis	300 mm
Svoris	5 kg
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė

