

**BMI****Stiklo pluošto ruletė korpuse, Juostos ilgis: 10m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	463300 10
GTIN	4007368072973
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

**Korpusas:** patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

**Rėmas:** lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

**Matavimo juosta iš stiklo pluošto. Itin atspari lenkimui ir lanksti,** atspari aplinkos poveikiui ir daugeliui chemikalų. **Nelaidi elektrai.** Gerai įskaitoma. Žingsnis cm.

**Pastaba:**

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Kapsulės plotis	115 mm
Juostos plotis	13 mm
Kapsulės aukštis	32 mm
Kapsulės ilgis	138 mm
Ruletės pradžios tipas	A

Juostos ilgis	10 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 10 m	026240 10
--	-----------