

Mitutoyo

Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinujų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 20-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Matmuo a	0,3 mm
Standartinis matavimo gylis	90 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	240 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20