

WITTE**Vakuuminė plokštė su tinkleliu, Tipas: R2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	385030 R2
GTIN	2050001717481
Produktų klasė	38L

Aprašymas**Modelis:**

iš itin atsparaus aliuminio. Modulinio būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais. **Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.**

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.

10 m sandarinimo siūlas (Ø 4 mm).

Pastaba:

Vakuuminės prispaudimo plokštės galima modulinio būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Techninis aprašymas

Svoris	10 kg
Tinklelis	12,5 mm
Plotis	300 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	32,5 mm
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė

