

**HOLEX**

## Skaitmeninis slankmatis ABS vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 750mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415621 750
GTIN	4045197829931
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Elektronika išsijungia automatiškai po 5 min. Įsijungia pajudinus slankiklį. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifluotos. **Tvirtas metalinis korpusas.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,07 mm
Norma	ISO 13385

Matavimo antgaliai	taip
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdint.
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000

### Priedai

Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032