

BMI**Stiklo pluošto ruletė korpuse, Juostos ilgis: 20m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	463300 20
GTIN	4007368072867
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Matavimo juosta iš stiklo pluošto. Itin atspari lenkimui ir lanksti, atspari aplinkos poveikiui ir daugeliui chemikalų. **Nelaidi elektrai.** Gerai įskaitoma. Žingsnis cm.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Kapsulės ilgis	175 mm
Kapsulės plotis	145 mm
Juostos plotis	13 mm
Kapsulės aukštis	32 mm
Ruletės pradžios tipas	A

Juostos ilgis	20 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------