


**BMI****Poliamidu dengta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 30m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	464900 30
GTIN	4007368045052
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

**Korpusas:** patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

**Rėmas:** lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

**Juosta:** patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

**Plienuė ruletė su poliamido apvalkalu.** Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. **Ypač atspari trynimui**, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.

Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 V formos rėme.

**Pastaba:**

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Juostos plotis	13 mm
visas ilgis	310 mm
Rėmo plotis	150 mm
Ruletės pradžios tipas	A

Juostos ilgis	30 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------