



HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 9,6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122502 9,6 |
| GTIN | 4045197831071 |
| Produktų klasė | 12F |

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir **specialus griovelio profilis** užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina, kad našus gręžimas būtų saugus. Labai plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius suteikia plastiškas ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D_c | 9,6 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm |
| Bendras ilgis L | 89 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 32,6 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,22 mm/aps, |
| Serija | Pro Steel |
| Danga | TiAlN |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | žalias |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 115 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 25 m/min | M |
| Ketus | tinka | 90 m/min | K |
| GGG | tinka | 55 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |