

## Mitutoyo

### Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinujų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 30-40mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

##### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

#### Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	248 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 40 mm
Standartinis matavimo gylis	98 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matmuo a	0,3 mm
Bendras ilgis	140 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 32 mm	484030 32
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35