



## HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 12,8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122502 12,8
GTIN	4045197831347
Produktų klasė	12F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiesios pjovimo briaunos** ir **specialus griovelio profilis** užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina, kad našus gręžimas būtų saugus. Labai plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius suteikia plastiškas ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	107 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/aps,
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	40,8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	12,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 6537 K
Serija	Pro Steel
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalias
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	115 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	105 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	M
Ketus	tinka	90 m/min	K
GGG	tinka	55 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		