

Mitutoyo

Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinujų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 40-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 40-50
GTIN	4946368517230
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	248 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Bendras ilgis	140 mm
Standartinis matavimo gylis	98 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46