



Balta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 20m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	464500 20
GTIN	4007368005216
Produktų klasė	46M

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

Balta plieninė ruletė. Grūdinta juosta, su fosfatine danga, saugančia nuo rūdžių bei nedylančia sintetinės dervos danga. Gerai įskaitoma. Su ištisine mm skale.

Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 V formos rėme.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Rėmo plotis	120 mm
Juostos plotis	13 mm
visas ilgis	280 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	20 m

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
---	-----------