



## HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 6,4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122777 6,4
GTIN	4045197833259
Produktų klasė	12F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### HOLEX Pro Steel:

**tiesios pjovimo briaunos** ir **specialus griovelio profilis** užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	43,4 mm
Norma	DIN 6537
Serija	Pro Steel

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalias
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al > 10 % Si	ribotai tinka	160 m/min	N
Plienas < 500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	125 m/min	P
Plienas < 750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	115 m/min	P
Plienas < 900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	95 m/min	P
Plienas < 1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas < 1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus	tinka	100 m/min	K
GGG	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

