

Mitutoyo**Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 20-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Kalibrinio žiedo Ø	25 / 40 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 40-50 mm	429000 40-50
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 30-40 mm	429000 30-40
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 25-30 mm	429000 25-30
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 20-25 mm	429000 20-25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22