

Mitutoyo

Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinujų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 50-63mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	156 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Standartinis matavimo gylis	105 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	255 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 63 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150