

Mitutoyo**Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 50-100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 429050 50-100 |
| GTIN | 4946368518053 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Kalibrinio žiedo Ø | 62 / 87 mm |
| Mikrometrų skaičius | 4 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 50 - 100 mm |
| Leistina paklaida | 0,006 mm |
| Padalos vertė | 0,005 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm |
| Matavimo prietaisai | analoginis |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | S6 |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

Paslaugos

| | |
|---|---------------|
| Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm | 020550 50-100 |
|---|---------------|

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150 | 429010 4/150 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm | 484030 80 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm | 484030 90 |
| Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 75-88 mm | 429000 75-88 |
| Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 50-63 mm | 429000 50-63 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm | 484030 55 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm | 484030 70 |
| Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 87-100 mm | 429000 87-100 |
| Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 62-75 mm | 429000 62-75 |