

## Mitutoyo

### Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinujų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 75-88mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

##### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

#### Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	255 mm
Matmuo a	0,3 mm
Standartinis matavimo gylis	105 mm
Bendras ilgis	156 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 88 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85