

## Mitutoyo

### Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 100-200mm

#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

#### Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	125 / 175 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 200 mm
Mikrometrų skaičius	4
Leistina paklaida	0,01 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

#### Paslaugos

020550 100-200

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 100-200 mm

## Priedai

Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 100-125 mm

429000 100-125

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 180 mm

484030 180

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 140 mm

484030 140

Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 125-150 mm

429000 125-150

Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 150-175 mm

429000 150-175

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 110 mm

484030 110

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150

429010 4/150

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 160 mm

484030 160

Mikrometrinis vidmatis Holtest Matavimo ribos 175-200 mm

429000 175-200