

Mitutoyo

Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinių kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 87-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	255 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Standartinis matavimo gylis	105 mm
Bendras ilgis	156 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	87 - 100 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 100 mm	484030 100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95