



Balta plieninė ruletė korpuse, Juostos ilgis: 10m



Užsakymo data

Užsakymo numeris

462900 10

GTIN

4007368074205

Produktų klasė

46M

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžia nuo lūžinėjimo.

Balta plieninė ruletė. Grūdinta juosta, su fosfatine danga, saugančia nuo rūdžių bei nedylančia sintetinės dervos danga. Gerai įskaitoma. Su ištisine mm skale.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Kapsulės ilgis

138 mm

Kapsulės aukštis

32 mm

Kapsulės plotis

115 mm

Juostos plotis	13 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	10 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 10 m	026240 10
--	-----------