

Mitutoyo

Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest aklinių kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 20-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdinto plieno su titano danga.**

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429005. Kalibravimo žiedai tokie kaip Nr. 484030, ilgintuvas 150 mm Nr. 429010.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	25 / 40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Mikrometrų skaičius	4
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Priedai

Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 20-25 mm	429005 20-25
Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 30-40 mm	429005 30-40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 25-30 mm	429005 25-30
Mikrometrinis vidmatis Holtestaklinųjų kiaurymių matavimui Matavimo ribos 40-50 mm	429005 40-50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22