




## Nerūdijanti plieninė liniuotė rėme, Juostos ilgis: 30m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	464850 30
GTIN	4007368048992
Produktų klasė	46M

### Aprašymas

#### Modelis:

**Korpusas:** Patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

**Rėmas:** Lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

**Juosta:** patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus, labai lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

**Nerūdijanti plieninė liniuotė** iš grūdinto chromo-nikelio plieno, lakuotas permatomu laku. Skalė sužymėta aiškiais skaitmenimis ir padalomis. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Su cm padalomis (pirmi 20 cm su mm padalomis).

Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 V formos rėme.

#### Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

Rėmo plotis	120 mm
visas ilgis	280 mm
Juostos plotis	13 mm
Ruletės pradžios tipas	A

Juostos ilgis	30 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------