

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 12-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.

Modelis aklinosioms kiaurymėms. **Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.**

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 16 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Bendras ilgis	127 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 2/150	429010 2/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16