



## Lazerinis atstumo matuoklis, Veikimo nuotolis: 60m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	465540 60
GTIN	4045197838728
Produktų klasė	42I

### Aprašymas

#### Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis greitiems ir paprastiesiems standartiniams matavimams už patrauklią kainą. Ergonomiškos formos dviejų komponentų korpusas. Minkšta (Soft Touch) klaviatūra su aiškiais simboliais. LCD ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Grafiniai simboliai ekrane padeda vartotojui matavimo procese. Lazero klasė 2.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tikslumas:

Paklaida  $\pm 1,5$  mm per 10 m matavimo atkarpos, kai sąlygos optimalios.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081551 LR3 ir dirželiais.

### Techninis aprašymas

Matavimo tikslumas	$\pm 1,5$ mm
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip

Aukštis	28 mm
dinaminiai matavimai	taip
Sudėtis / atimtis	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Svoris	100 g
garsinis matavimo patvirtinimo signalas	taip
Veikimo nuotolis	60 m
Baterijų veikimo trukmė (matavimai)	4000
IP apsaugos klasė	IP 54
Matavimo verčių atmintinė	20
Ilgis	110 mm
Automatinis išsijungimas	3 min
Srovės tiekimas	2x 081551 LR3
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Plotis	46 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------