

**HOLEX**

## Bekontaktis įtampos matuoklis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	473011
GTIN	4045197838742
Produktų klasė	42I

### Aprašymas

**Modelis:**

Kompaktiškas, dviejų komponentų plastikinis korpusas su integruotu LED žibintuvėliu. Galas su optiniu įtampos indikatoriumi, spalvos pasikeitimas (iš žalios į raudoną), papildomai garso signalas. Lengva transportuoti, telpa į bet kokį krepšį.

Papildomai yra lemputė matavimo vietai apšviesti ir 12 V režimas mažai įtampai.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Bekontaktis laidų su įtampa atpažinimas, pvz., kabeliuose, kištukiniuose lizduose, paskirstymo dėžėse ir t. t.

**Standartas:**

**IEC/EN 61010-1.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR3.

### Techninis aprašymas

Viršįtamčio kategorija	IV KAT. / 1000 V
IP apsaugos klasė	IP 67
Rodmenų diapazonas AC	12 - 1000 V
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos

Produkto rūšis

Įtampos matuoklis

---

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3