

Garant**Granito plokštė Tikslumo klasė 0, Ilgis x plotis: 630X630mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	430190 630X630
GTIN	4045197435767
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

Tikslumas:

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

DIN 876/0 – tiksliai pritrinta deimantu – kontrolei.

Tiekimo sudėtis:

Su patikros protokolu, transportavimo pakuote. Su plieniniais rutuliniais antgaliais

Pastaba:

Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

Techninis aprašymas

Storis	70 mm
--------	-------

Lygumas	0,007 mm
Svoris	83 kg
Plieniniai rutuliniai antgaliai	3
Norma	DIN 876
Tikslumas	0 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Matavimo plokštė

Priedai

Valymo priemonė granitui Turinys 0,5 l	431841 0,5
Spintos pagrindas Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis 630X630 mm	431050 630X630
Stovas Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis 630X630 mm	431000 630X630
Priežiūros priemonė granitui Turinys 0,5 l	431840 0,5