

HOLEX**Multimetras, Prietaiso tipas: 960****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

473320 960

GTIN

4045197838759

Produktų klasė

42I

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos dvikomponentis korpusas su guminiu apvalkalu. Didelis, lengvai nuskaitymas skaitmeninis ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Su automatinio matavimo diapozono parinkimo (Auto Ranging) funkcija. Visi prietaisai su tikrinimo antgalių laikikliu, skirtu valdyti viena ranka, su pastatymo atrama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su daugybe funkcijų.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis (dyd. 960, 2 vnt., dyd. 9917, 1 vnt.), matavimo kabeliai Nr. 473328 dyd. 2.

Techninis aprašymas

Dažnis

0,01 Hz – 10 kHz

Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 600 V
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Kintamoji įtampa AC	1 mV – 600 V
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V; II KAT., 1000 V
Varža	0,1 Ω – 40 MΩ
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Pagrindinis tikslumas	1 %
Garsinis laidumo testas	taip
Automatinis išjungimas	taip
IP apsaugos klasė	IP 67
Kalibravimas	I3
Diodų patikra	taip
Talpa	0,01 nF – 4000 μF
Rodmenų apimtis	4000
Matavimo vietų apšvietimas	taip
Kintamoji srovė AC	0,1 μA – 10 A
Nuolatinė srovė DC	0,1 μA – 10 A
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x Nr. 081556 dyd. LR3
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 2 mm

473328 2

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3